

ダブルエコ運転機能

エコ運転機能 1 7時～15時(初期設定)までは、設定温度が35℃に設定されます。
同時にモーターポンプの回転を約20%落とす省電力運転をおこないます。

エコ運転機能 2 9時～17時までモーターポンプの回転を約20%落とす省電力運転をおこないます。

安心点検機能 商品を安心して長年ご使用いただくために、ご使用いただいてから8年経過後に、
点検のお知らせ表示(SC表示)が点滅します。※点検は有償となります。


家族構成や入浴環境によっては、エコモードを使用することで省エネにご利用いただけます。
又、備え付けのガス給湯機との併用で、ヒーターオフ(夏場)にすることにより、省エネでご利用いただくことも可能です。
使い捨てする入浴とは違い、年間50～100トンの節水も可能です。水道料金の節約と水資源の有効活用にも貢献します。

アルファカラー・リラクゼーション。

「アルファカラー」の色変化は
ホームページ上で確認いただけます。

ブライトホームサービス **検索**

<https://www.bhs24.co.jp>



アルファカラー・リラクゼーションをあなたへ

使う人の心がより豊かになってもらいたい。どんなに高度な機能を備えていても、
使う人のハートが豊かにならなければ、本当の高機能とはいえません。
未来夢αDXⅡは便利で多彩な機能を装備していることはもちろんのこと、
幸福を脳に伝えるアルファ波を発生させるアルファカラーで身体と気持ちを豊かにリフレッシュ。
バスタイムを劇的に変える

アルファカラー	橙	黄	緑	赤	紫	藍	青
心身のバランスを調整してくれる。	活動的で楽天的な気分を生む。	リラックスを高め穏やかな気持ちに。	前向き、勇気と力を与えてくれる。	癒しの色、精神が集中できる。	精神統一、集中力を高める。	気持ちが安定し、心が落ち着く。	

「未来夢αDXⅡ」浄化加熱制菌システム。

お湯の中の眼に見えないゴミの除去はもちろん、気になる大腸菌や
レジオネラ属菌など細菌を制菌、「キレイ」を持続させます。

高性能プロアモーターによる気泡発生システム
きめ細かな泡が全身をマッサージ

やわらかいお湯の泡が、全身をやさしく包み込むように
マッサージ、豊かなリラクゼーションが心身ともに癒して
くれます。きめ細かな気泡を発生させる専用プロアモ
ーターによるエアレーションシステムを採用、直接エアーを
浴槽内噴気盤に引き込み、大容量の気泡を発生させます。
泡が弾けるときに発生する超音波による温熱マッサージ
が楽しめます。
カラダを芯から温めてくれます。



※イメージです


噴気盤

**気泡発生システムを
より快適にお使いいただくために。**

1. 噴気盤は浴槽水深60cm以内でご使用ください。
2. 湯温は多少ぬるく感じる位が快適です。ご使用は
5分を目安として、長くても10分を限度にしてください。
※連続使用は10分間が2回となります。
3. 体調の思わしくない方や、妊娠中の方等は使用
しないでください。
4. 使用上のご注意をお読みください。

いつも清潔な湯質を保つために。

レジオネラ属菌は、もともと自然界(河川・湖水・温泉・土壌など)に生息する
細菌です。人の体に付着した菌が、浴槽の中に持ち込まれると繁殖しやす
くなります。人から人へ感染することはありませんが、特に高齢者や、新生児、
免疫機能が低下している方が、エアロゾル(空中に浮遊する小さい粒子)を
吸い込むとレジオネラ肺炎に感染する可能性が高くなります。
本機の「熱洗浄機能」は60℃で20分間、本体内部(配管・ろ材)を加熱制菌し、
レジオネラ属菌の繁殖を抑えます。また、定期的にトップフィルター・ろ材・配管
の洗浄と、紫外線ランプや浴槽水を交換すること、付属の「風呂水清浄剤」を
10日毎に1錠を浴槽に投入することで、さらにに感染のリスクを低減します。
取扱説明書に沿って、正しくお使い頂くことが大切です。



「未来夢αDXⅡ」水質設計基準

5 以下	25 以下	1 以下	不検出	公衆浴場水質基準
2 以下	25 以下	1 以下	100未満	24時間風呂協会自主基準
2 以下	25 以下	1 以下	不検出	未来夢αDXⅡ 風呂水清浄剤(付属品・錠剤) 投入時、大腸菌・レジオネラ属菌、不検出
濁度 (度)	還元性二价チオ 消費量(mg/L)	大腸菌数 (個/mL)	レジオネラ属菌数 (CFU/100mL)	「不検出」とは 10 CFU/100mL未満

【採水条件】

- 使用水:水道水 ●浴槽の大きさ:浴槽湯はり量 320L
- 採水のタイミング:入浴後、風呂水清浄剤(付属品/錠剤)を投入し、8時間経過後

文字が大きく

わかりやすい

大型コントロールパネル。

ユニバーサルデザインを採用。

温度表示や時計表示も

大きく、見やすく配置したフラットパネルです。

日本語表示の大きなボタンをピッと押すだけ。

アルファカラーの選択・設定、

ご希望の湯加減がキープできます。



「未来夢αDXⅡ」の仕様	
型式	BHS02A2
本体設置場所	浴室内
本体外形寸法	高さ510×幅450×奥行180mm
本体重量	16kg(ろ材含む、非通水時)
噴気盤寸法・重量	直径320×厚み50mm(吸着盤含む) 約1.4kg
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	900W/h
ヒーター消費電力	750W/h
プロアモーター	AC100V 360W/h
制菌システム	紫外線ランプ(5W) 本体管内加熱処理
風呂水清浄剤	風呂水清浄剤を10日毎に1錠投入
浄化システム	バイオ浄化(生物浄化)、球状麦飯石
レジオネラ菌菌設計基準	不検出/100ml(風呂水清浄剤使用時)
対応のべ入浴人数	7人以下/日
対応浴槽容量	400L浴槽以下(湯量320L以下)
時計表示・湯温表示	7セグデジタル(緑)・7セグデジタル(赤)
湯温調節範囲	35℃～45℃(設定1℃毎)(ヒーターOFF機能)
循環水量調節	2段切替(強・弱)
お手入れの方法	取扱説明書 参照
消耗品	抗菌トップフィルター
	紫外線ランプ
	風呂水清浄剤
	2箱消化(400日)後、市販品を購入してください。
安全装置	漏電保護プラグ(感知電流6mA)
	ヒーター空焚防止装置(バイメタル+温度ヒューズ)
	ポンプ空運転防止装置(水流センサー)
	温度制御装置(水温センサー)
	自動洗浄ロック検知
	水温センサー異常検知
	浴水温度過昇検知
	転倒時機器停止装置(傾斜センサー)
	過電流保護装置(管ヒューズ15A)
	プロアモーター加熱防止装置(バイメタル)
	プロアモーター異常ノイズ防止装置(ノイズキャンセラーコンデンサー)
電源コード	7m

日常メンテナンス(標準4人家族の場合)		
メンテナンス内容	時期(目安)	方法
抗菌トップフィルターの洗浄	毎日	手洗い(消耗品、3～6ヶ月(破損時)で交換)
風呂水清浄剤	1錠/10日	投入 (消耗品)
球状麦飯石	3～6ヶ月	手洗い
本体内部の洗浄	3～6ヶ月	パイプ洗浄剤の使用
紫外線ランプ	9～12ヶ月	交換
浴水	1ヶ月	交換

＊お客様のお宅によって詰まりの状態は異なります。目安の時期より早めのメンテナンスの実施をお求めします。
 ＊お手入れは、有償で承っていますので、お買い求めの販売店またはお客様相談室へご相談ください。

希望小売本体価格 **567,600円 (税抜価格 516,000円)**
 標準工事費 **24,200円 (税抜価格 22,000円)**

標準工事費は、付属部材による価格です。別部材(人工大理石ボード、ユニットフレームなど)による設置工事は別途費用がかかります。また、すでにお使いの商品の取り外し及び廃棄は、別途費用がかかります。

- 「未来夢αDXⅡ」には、取扱説明書に保証書を添付しております。お買い上げの際、記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
- 改良・改善のため、予告なく仕様を変更することがあります。
- 製品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なります。
- このカタログ記載内容は、2025年10月1日現在のもです。

⚠安全上のご注意

1.ご使用前に「取扱説明書」と「設置工事説明書」をお読みの上、正しくお使いください。2.故障や漏電のときに感電の恐れがありますので、アースを確実に取り付け、付属の漏電保護プラグを必ずご使用ください。アース付きコンセントがない場合は、第3種設置工事を行ってください。(別添費用がかかります。) 3.浴水は体調を損なう場合がありますので、飲料水として使用しないでください。 4. 定格15A以上の電源コンセントに単独で直接接続してお使いください。他の器具と併用すると分岐コンセントが発熱・発火することがあります。 5.本機は防水構造ではありません。水没することにより水はけの良い場所に設置してください。感電・故障の原因になります。 6.揺動等により本機が転倒し感電やけがなどの原因となりますので、本機を設置するときは転倒防止の処置をしてください。 7. お客様ご自身の設置や移動は感電・火災の原因となりますので、本機の設置・移動についてはお買い求めの販売店またはお客様相談室にご依頼ください。 8. 設置工事には電源コード保護のため、壁に穴を開ける場合がありますのでご了承ください。 9. このカタログ記載の商品は、一般家庭用です。 10. 皮膚に異常(湿疹・かゆみなど)を感じた場合やその他疾患がある方は、使用しないでください。異常を感じた場合は専門医にご相談ください。

使用上のご注意

1.パンプス釜やガス釜を併用される場合には、本機ご使用前に釜の内部をよく洗浄してください。 2.ご使用当初、ろ材のバイオプランスが保たれるまでの間、浴水が濁ったりすることがありますが、通常1～2週間経過後は浴水になります。濁った場合は浴水を交換してください。 3.薬を常時服用している方やアトピー性皮膚炎の方などが入浴する場合、浴水が濁ったりフィルターの洗浄・交換時期やろ材の洗浄時期が目安より早まる場合があります。 4.入浴時以外には保温・結露防止のため浴槽に蓋をください。 5.もうちょうにより、浴槽に錆が付着する場合がありますが、そのときは洗浄剤などで落としてください。 6.本機のヒーターは保温用ですので急速に温度を上げる場合には、パンプス釜、ガス釜、給湯器などをご利用ください。 7.本機は平成4年厚生労働省令第69号に適用する水道水を対象としており、温泉水等の使用は浴水の浄化や本機に影響がありますので、おやめください。 8.市販の入浴剤などは浴水の浄化などに影響を与える場合がありますので、当社販売の入浴剤を使用してください。 9.水流が弱くなった場合、本体内部とホースを24時間風呂専用洗浄剤などの排水パイプ用洗浄剤などで洗浄してください。 10.浴槽のゴム栓などの浴水に触れているゴム部分は本機を使用することにより長時間浴水に浸っているため、通常より傷みやすい場合がありますので通常より部品交換時期が早まる場合があります。 11.炭酸発生装置などと併用される場合は浴水が濁る場合があります。 12.この商品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。

浴槽確認のお願い 24時間風呂対応浴槽、ステンレス、タイル、天然石以外の浴槽では、浴水を長時間貯めて継続使用すると、まれに浴槽表面に彫れ、荒れ、変色の起る場合があります。ご購入の時に販売店にてご確認ください。

発売元
サンシャインサービス株式会社
 〒231-0021
 横浜市中区日本大通14 KN日本大通ビル(旧三井物産ビル)
 TEL:045(663)6060(代表) FAX:045(663)6067
 http://www.sunshine-net.co.jp

お客様センター ☎**0120-55-2683**

気 泡 浴 装 置 内 蔵
未来夢αDXⅡ
 SUPER CLEAN BATH SYSTEM

どんなお風呂にも設置できます。 **設置例**



●標準タイプ

浴槽に接近させたり、浴室内の床面などに本体を設置する最も標準的なタイプです。
 別添費用はかかりません。



●浴槽の上に設置するタイプ

浴槽のサイドを利用し、人工大理石ボードを置いて、その上に本体を設置します。
 <標準サイズの場合>
 人工大理石ボード施工:価格¥16,500(税込)
 ※特注サイズは別途御見積となります。



●ユニットフレームの上に設置するタイプ

パランス釜などの上の空間にユニットフレームを使用し、浴室のスペースを有効利用します。
 人工大理石ボードが必要となる場合もあります。
 ユニットフレーム施工:価格¥13,200(税込)

■消耗品／関連商品

抗菌トップフィルター	紫外線ランプ	パイプ洗浄剤(24時間風呂専用)
		
2枚入 ¥1,210(税込)	1本 ¥8,800(税込)	500g入(1～2回分) ¥2,420(税込)
24時間風呂対応入浴剤(改良、改善のため、予告なく仕様を変更することがあります。) 薬用酵素入浴剤(ホホバ油入り) <効果・効能>疲労回復・荒れ性・肩こり・腰痛・冷え症・あせも・神経痛 など 森林の湯浴み(もりのゆあみ) 輝海の湯浴み(うみのゆあみ)  ヒノキの香り ころろがやすらぐ 森林の香り、 素肌が潤う! 1,250g入(約50回分) ¥3,960(税込)  ミントの香り 海の青さが 爽やか、やさしい ミントの香り! 500g入(約20回分) ¥1,980(税込)		

気 泡 浴 装 置 内 蔵

未来夢αDXⅡ
 SUPER CLEAN BATH SYSTEM

アルファカラーと気泡浴が、ココロとカラダを癒します。

毎日使うお風呂だから、エコ機能にもこだわりました。

